



Tuschierpaste **diamant**[®]

Zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen

Stand: 23.04.2019

Anwendungsbereiche:

Genaue und leichte Kontrolle der Oberflächenqualität bzw.
Passgenauigkeit zweier Objekte durch eingearbeitete
Spezialpigmente und besondere Konsistenz der Tuschierpaste.

Gebrauchsanweisung:

Nach der Säuberung der zu untersuchenden Objekte (z.B. nach dem
Einschliff) wird die Tuschierpaste zwischen die bearbeiteten Flächen
gegeben und die Objekte aufeinander bewegt. Nach dem
Auseinandernehmen ist die Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit
durch die (Un-) Gleichmäßigkeit des Farbauftrags bzw. -abdrucks
kontrollierbar.

Farbe ist mit Hochleistungsreiniger R16 entfernenbar.

Lieferformen:

Tuschierpaste
-10 bis 40 °C
Blau
Rot
Weiß

Tuschierpaste SF
Sprühfähig, blau

Tuschierpaste BS
10 bis 200 °C, blau

Tuschierpaste HT
10 bis 300 °C, blau

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

